

**Magfúró HSS Fogásmélység 55 mm, TiAlN, Ø DC: 28mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118820 28
GTIN	4045197038098
Árucikk kategória	12D

Leírás**Kivitel:**

Az összes kapható mágneses fúrógéphez megfelelő. Nagyon jó forgácsolás az optimalizált vágóél-geometria miatt. Könnyen utánkösörülhető. Weldon-szárral – Ø **19 mm**.

HSS speciális TiAlN bevonattal a jobb forgácsoló tulajdonságok érdekében (élrátét képződés elkerülése).

Felhasználás:

Mobil mágneses vagy helyhez kötött oszlopos fúrógépeken nagy furatok készítésére szerkezeti acélokban. A magfúró csak egy vékony anyaggyűrűt forgácsol ki. A furatmagot egy rugóerővel működtetett kivetőcsap löki ki.

Tartalom:

Kivetőcsap **nélkül**.

Figyelem:

A magfúró kenéséhez nagy teljesítményű vágóolaj ajánlott (lásd 084210 sz.).

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	28 mm
Szár Ø	19 mm
Fogásmélység	55 mm
Teljes hossz L	Rádiusz mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány

Szár	Weldon szár
Termék fajtája	Magfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	M
GG	alkalmas	16 m/min	K
GGG	alkalmas	19 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		