

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/8-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.1/8-12
GTIN	4062406042271
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 28,575 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 22 mm
Szár négyszög □: 18 mm
Magfurat Ø: 26,5 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	4
Menetemelkedés	2,117 mm
Magfurat Ø	26,5 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	18 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	57,15 mm
Vágóélek száma Z	4

Szár Ø D _s	22 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	28,575 mm
Menet / coll	12
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	1.1/8-12 UNF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró