

**HOLEX****Magfúró HSS Fogásmélység 30 mm, bevonat nélkül, Ø DC: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118790 19
GTIN	4045197514875
Árucikk kategória	12D

**Leírás****Kivitel:**

Az összes kapható mágneses fúrógéphez megfelelő. Nagyon jó forgácsolás az optimalizált vágóél-geometria miatt. Könnyen utánkösörülhető. Weldon-szárral – Ø **19 mm**.

**HSS bevonat nélkül** – kedvező árú alternatíva.

**Felhasználás:**

Mobil mágneses vagy helyhez kötött oszlopos fúrógépeken nagy furatok készítésére szerkezeti acélokban. A magfúró csak egy vékony anyaggyűrűt forgácsol ki. A furatmagot egy rugóerővel működtetett kivetőcsap löki ki.

**Tartalom:**

Kivetőcsap **nélkül**.

**Figyelem:**

A magfúró kenéséhez nagy teljesítményű vágóolaj ajánlott (lásd 084210 sz.).

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	19 mm
Szár Ø	19 mm
Fogásmélység	30 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Weldon szár

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Magfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	60 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	60 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	M
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		