

**Garant****Lyukfűrész központfúró 6KT A, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111000 2
GTIN	4045197000149
Árucikk kategória	11A

**Leírás****Kivitel:**

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve, spirálhornyú.

**Műszaki leírás**

Szártűrés	h7
Névleges Ø D <sub>c</sub>	2 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ford,
Munkadarab Ø	15 – 20 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Teljes hossz L	40 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	60 fok
Vágásirány	jobbos
Szár	Hengeres szár, h7

belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		