

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.1/16-8
GTIN	4062406042219
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 8  
Menet Ø: 26,988 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Szár négyszög □: 16 mm  
Magfurat Ø: 24 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	24 mm
Menet / coll	8
Menetemelkedés	3,175 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	54 mm
Menet Ø	26,988 mm
Forgácshornyok száma	4

Teljes hossz L	160 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	16 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.1/16-8 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró