

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:
1.11/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.11/16-12
GTIN	4062406038397
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 42,862 mm
Teljes hossz L: 220 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 40,85 mm

Műszaki leírás

Szerszámananyag	HSS E
Menetmélység	85,72 mm
Menet / coll	12
Teljes hossz L	220 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	2,117 mm
Menet Ø	42,862 mm

Szár Ø D _s	36 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	29 mm
Magfurat Ø	40,85 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.11/16-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró