

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/2-14****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130036 1.1/2-14 |
| GTIN              | 4062406042660   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 14  
Menet Ø: 38,1 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 36,5 mm

**Műszaki leírás**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Vágóélek száma Z     | 4        |
| Szár négyszög □      | 24 mm    |
| Szabvány             | DIN 376  |
| Forgácshornyok száma | 4        |
| Menet / coll         | 14       |
| Menetemelkedés       | 1,814 mm |
| Menetmélység         | 76,2 mm  |
| Menet Ø              | 38,1 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Teljes hossz L             | 200 mm                                    |
| Magfurat Ø                 | 36,5 mm                                   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm                                     |
| Menetfajta                 | UNS-LH                                    |
| Menetméret                 | 1.1/2-14 UNS LH                           |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |