

**Garant****VHM központfúró A, bevonat nélkül, Ø DC k13: 0,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121000 0,5
GTIN	4045197038302
Árucikk kategória	11E

**Leírás****Kivitel:**

Tömör, keményfém rúdanyagból készörülve. Csavarhornyú. Egyoldalas kivitelű!

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	0,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Munkadarab Ø	< 4 mm
Szártűrés	h6
Előtolás f acélban < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/ford,
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,15 mm
Teljes hossz L	20 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k13
Süllyesztési szög	60 fok
Vágásirány	jobbos

Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	180 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	160 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	75 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	S
GG(G)	alkalmas	70 m/min	K
CuZn	alkalmas	160 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		