

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 15/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 15/16-16
GTIN	4062406039820
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 16

Menet Ø: 23,812 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 22,3 mm

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menetmélység	47,64 mm
Teljes hossz L	160 mm
Vágóélek száma Z	3

Szár négyszög □	14,5 mm
Magfurat Ø	22,3 mm
Menet Ø	23,812 mm
Menet / coll	16
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UN
Menetméret	15/16-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró