

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.7/16-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1.7/16-8
GTIN	4062406040376
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 36,512 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 33,5 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	73 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Szár négyszög □	22 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet Ø	36,512 mm

Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	33,5 mm
Teljes hossz L	200 mm
Menet / coll	8
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.7/16-8 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró