

Garant**Központfúró HSS R, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111350 5
GTIN	4045197000682
Árucikk kategória	11A

Leírás**Kivitel:**

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve, csavarhornyú.

Rádiuszos központfúró, Forma R :

- **A rádiuszgörbe következtében nincs éles átmenet a fúrórés és a süllyesztőrész között, mint az A alaknál, ezért kisebb a törésveszély.**
- **A gyűrű alakú futófelület a pontozócsúcs szögeltérése esetén kiküszöböli, hogy a munkadarab csak a futófelület külső vagy belső élével érintkezzen. Még eltolt pontozócsúcs esetén is biztosított a jó felfekvés.**

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	5 mm
Vágóélek száma Z	2
Szártűrés	h7
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,04 mm/ford,
Munkadarab Ø	63 – 100 mm
Szár Ø D _s	12,5 mm
Teljes hossz L	63 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 333
Típus	R

Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög rádiusszal	60 fok
Vágásirány	jobbos
Szár	Hengeres szár, h7
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		