

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:  
1.11/16-8****Rendelési adatok**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 130031 1.11/16-8 |
| GTIN              | 4062406038403    |
| Árucikk kategória | 10N              |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 8  
Menet Ø: 42,862 mm  
Teljes hossz L: 220 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 39,9 mm

**Műszaki leírás**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Forgácshornyok száma | 4        |
| Szár négyszög □      | 29 mm    |
| Magfurat Ø           | 39,9 mm  |
| Szerszámananyag      | HSS E    |
| Menetmélység         | 85,72 mm |
| Vágóélek száma Z     | 4        |
| Menetemelkedés       | 3,175 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menet / coll               | 8   |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Teljes hossz L             | 220 mm                                    |
| Menet Ø                    | 42,862 mm                                 |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 36 mm                                     |
| Menetfajta                 | UN-LH                                     |
| Menetméret                 | 1.11/16-8 UN LH                           |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |