



Nyomatékkulcs készlet Click-Torque C 3 Set 1, Maximális nyomaték: 200Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	656300 200
GTIN	4013288204691
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Nagyon robusztus, egykarú nyomatékkulcs (1/2 col meghajtó négyszög) ergonomikus 2 komponensű markolattal és irányváltós racsnival a megadott érték egyszerű beállításához és rögzítéséhez. A robusztus kioldó mechanikának köszönhetően jól hallható és érezhető jelzés a beállított nyomaték elérésekor. A kívánt nyomatékérték könnyen beállítható és rögzíthető a fő- és finom skálával rendelkező leolvasó rendszerrel. Jobbos meghúzáshoz.

Mértékegység: Nm, lbfft.

Pontosság:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Tartalma:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 1–1 db 10; 13; 17; 19 mm
 6-szög rátűzőkulcsok: 1–1 db 6; 8; 10 mm
 Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 1–1 db TX30; TX40; TX45; TX50
 Hosszabbító: 1 db 125 mm
 Click-Torque C 3 nyomatékkulcs: 1 db 40 – 200 Nm
 Tárolás: Textil doboz

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	200 cNm
Nyomatéktartomány	40 - 200 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	100 cNm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	6-10 mm
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-19 mm
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Kalibrálás	O1
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstechnika	mechanikus
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás

Visszajelzés	kioldó
Kijelzés	analóg
Teljes hossz L	510 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Sorozat	Click-Torque
Skálaosztás, 1 osztás =	1 Nm
Nyomatéktartomány	30 - 146 lbfft
Gyártó jelölése	Click-Torque C 3 Set 1
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400