

Garant**Nyomatékkulcs alapszerszám skála nélkül feltűzhető szerszám nélkül,
Maximális nyomaték: 25Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657450 25
GTIN	4045197995926
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kívánt nyomaték beállítása a 657455 sz. 1 méretű beállító szerszámmal történik egy arra alkalmas vizsgálókészülékkel kombinálva.

Balos meghúzás a rátűző szerszám átfordításával. Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); a hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657950 sz. alatt.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 2\%$ -a.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Hozzávaló rátűző szerszámokat a 657582 – 657950 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	230 g
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomaték mérési pontossága	±2 %
Nyomatéktartomány	5 - 25 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Maximális nyomaték	25 Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	157 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	189 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	137,5 mm
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	19,5 mm
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Irányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657582 1-1/2
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657630 1-3/8
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657630 1-1/2
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657698 1-1/2
Nyomaték beállító kulcs típus 1	657455 1
Irányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657582 1-1/4
Bit racsnis rátűző Bitbefogó 1/4 coll	657932 1/4
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657698 1-1/4
Irányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657582 1-3/8
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657698 1-3/8
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657630 1-1/4