

Garant**Nyomatékkulcs skála nélkül irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 200Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657460 200
GTIN	4045197996015
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kívánt nyomaték beállítása a 657455 sz. 1 méretű beállító szerszámmal történik egy arra alkalmas vizsgálókészülékkel kombinálva.

Fixen beépített **irányváltós racsnival** kioldóval – **jobbos és balos meghúzáshoz**. Nyomatékkulcs, csak jobbra kattant.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattant, majd újra azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 2\%$ -a.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Műszaki leírás

Súly	800 g
Nyomatéktartomány	50 - 200 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±2 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Maximális nyomaték	200 Nm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Teljes hossz L	446 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	351,5 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	tapintásos
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
	020020 1000

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm

DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül
Maximális nyomaték 1000 Nm

020190 1000

Tartozék

Nyomaték beállító kulcs Típus 1

657455 1