

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 11/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 11/16-24
GTIN	4062406039578
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 24  
Menet Ø: 17,462 mm  
Teljes hossz L: 125 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Szár négyszög □: 11 mm  
Magfurat Ø: 16,6 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	17,462 mm
Szár négyszög □	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	24
Magfurat Ø	16,6 mm

Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,058 mm
Menetmélység	34,92 mm
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UNEF
Menetméret	11/16-24 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró