

Garant**Nyomatékkulcs skála nélkül irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 10Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657460 10
GTIN	4045197995971
Árucikk kategória	61E

Leírás**Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kívánt nyomaték beállítása a 657455 sz. 1 méretű beállító szerszámmal történik egy arra alkalmas vizsgálókészülékkel kombinálva.

Fixen beépített **irányváltós racsnival** kioldóval – **jobbos és balos meghúzáshoz**. Nyomatékkulcs, csak jobbra kattant.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattant, majd újra azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 2\%$ -a.

Alkalmazás:**Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Műszaki leírás

Súly	190 g
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Nyomaték mérési pontossága	±2 %
Nyomatéktartomány	2 - 10 Nm
Maximális nyomaték	10 Nm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	155 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	112 mm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkkS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül
Maximális nyomaték 400 Nm

DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül
Maximális nyomaték 1000 Nm

020190 1000

Tartozék

Nyomaték beállító kulcs Típus 1

657455 1