

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.1/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.1/16-18
GTIN	4062406042189
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 26,988 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Szár négyszög □: 16 mm  
Magfurat Ø: 25,8 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	26,988 mm
Magfurat Ø	25,8 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E

Menet / coll	18
Szár négyszög □	16 mm
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menetmélység	54 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1.1/16-18 UNEF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró