

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 5/16-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 5/16-48
GTIN	4062406041335
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 48
Menet Ø: 7,94 mm
Teljes hossz L: 90 mm
Szár Ø D_s: 8 mm
Szár négyszög □: 6,2 mm
Magfurat Ø: 7,5 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	7,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	7,94 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Teljes hossz L	90 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menetemelkedés	0,529 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	8 mm
Menetmélység	23,79 mm
Menet / coll	48
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	5/16-48 UNS LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró