

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.3/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.3/16-12
GTIN	4062406042332
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 30,162 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 22 mm
Szár négyszög □: 18 mm
Magfurat Ø: 28,2 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	18 mm
Magfurat Ø	28,2 mm
Menet / coll	12
Teljes hossz L	180 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	22 mm
Menetmélység	60,32 mm

Menetemelkedés	2,117 mm
Menet Ø	30,162 mm
Forgácshornok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.3/16-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró