

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M23X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M23X0,75
GTIN	4045197999023
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Tűrés osztály	6H +0,20

Szár négyszög □	14,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,75 mm
Magfurat Ø	22,25 mm
Menet Ø	23 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	160 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	69 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M23×0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró