

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M10X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M10X1,5
GTIN	4045197998071
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,5 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10

Tűrés osztály	6H +0,20
Menetmélység	30 mm
Menet Ø	10 mm
Szár négyszög □	8 mm
Szabvány	DIN 371
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	100 mm
Magfurat Ø	8,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	10 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M10×1,5
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró