

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/8-7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/8-7
GTIN	4062406044541
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 7  
Menet Ø: 28,575 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Szár négyszög □: 18 mm  
Magfurat Ø: 24,87 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	3,629 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	180 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	71,44 mm
Menet Ø	28,575 mm

Magfurat Ø	24,87 mm
Szár négyszög □	18 mm
Menet / coll	7
Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNC
Menetméret	1.1/8-7 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró