

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M11X1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M11X1
GTIN	4045197998118
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szar Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Szar négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10 mm

**Műszaki leírás**

Szar Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Menetmélység	33 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	110 mm
Magfurat Ø	10 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H

Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Menet Ø	11 mm
Menetemelkedés	1 mm
Szár négyszög □	7 mm
Menetfajta	M
Menetméret	11
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró