

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M33X1****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130000 M33X1  |
| GTIN              | 4045197999801 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Tűrés osztály: ISO 1 4H

Tűrés osztály: ISO 1X 4HX

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Szár négyszög □: 20 mm

Magfurat Ø: 32 mm

**Műszaki leírás**

|               |            |
|---------------|------------|
| Magfurat Ø    | 32 mm      |
| Szerszámanyag | HSS E      |
| Menet Ø       | 33 mm      |
| Menetmélység  | 99 mm      |
| Tűrés osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                                |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 25 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 1 mm                                      |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Forgácshornok száma        | 4   |
| Teljes hossz L             | 180 mm                                    |
| Szár négyszög □            | 20 mm                                     |
| Menetfajta                 | M   |
| Menetméret                 | M33×1                                     |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró