

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.7/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.7/16-12
GTIN	4062406042608
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 36,512 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 34,5 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	2,117 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	34,5 mm
Menet Ø	36,512 mm

Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	200 mm
Menet / coll	12
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Menetmélység	73 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.7/16-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró