

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.5/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.5/16-20
GTIN	4062406042448
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 33,338 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Szár négyszög □: 22 mm  
Magfurat Ø: 32,15 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	33,338 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,27 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	66,69 mm

Szár négyszög □	22 mm
Menet / coll	20
Magfurat Ø	32,15 mm
Teljes hossz L	200 mm
Forgácshornokok száma	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/16-20 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró