

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M42X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130000 M42X0,75
GTIN	4045197625281
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	32 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10

Tűrési osztály	6H +0,20
Teljes hossz L	200 mm
Forgácshornokok száma	4
Menet Ø	42 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Menetmélység	126 mm
Magfurat Ø	41,25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	24 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	M
Menetméret	M42×0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró