

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/8-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/8-10
GTIN	4062406044527
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 10
Menet Ø: 28,575 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 22 mm
Szár négyszög □: 18 mm
Magfurat Ø: 26,25 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Szár Ø D _s	22 mm
Menetemelkedés	2,54 mm
Menet Ø	28,575 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Menetmélység	71,44 mm

Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	26,25 mm
Szár négyszög □	18 mm
Menet / coll	10
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.1/8-10 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró