

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.0-80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 NO.0-80
GTIN	4062406000066
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 80

Menet Ø: 1,524 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D_s: 2,5 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,25 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 371
Forgácshornyok száma	2
Magfurat Ø	1,25 mm
Teljes hossz L	40 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Vágóélek száma Z	2
Menetemelkedés	0,318 mm

Szerszámanyag	HSS E
Menet / coll	80
Szár Ø D _s	2,5 mm
Menet Ø	1,524 mm
Menetmélység	3,81 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	0-80 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró