

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.5-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 NO.5-40
GTIN	4062406041052
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 40  
Menet Ø: 3,18 mm  
Teljes hossz L: 56 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Szár négyszög □: 2,7 mm  
Magfurat Ø: 2,59 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	3,18 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	2,7 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Menetmélység	9,54 mm

Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	40
Magfurat Ø	2,59 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	56 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	5-40 UNC LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró