

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.1/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130050 2.1/16-16
GTIN	4062406000097
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS
Menet / coll: 16
Menet Ø: 52,387 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 51 mm

Műszaki leírás

Szár négyszög □	32 mm
Forgácshornyok száma	6
Menet Ø	52,387 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D _s	40 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menet / coll	16

Magfurat Ø	51 mm
Vágóélek száma Z	6
Menetmélység	78,58 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	2.1/16-16 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró