

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 2.1/16-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130051 2.1/16-16
GTIN	4062406000103
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS

Menet / coll: 16

Menet Ø: 52,387 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Szár négyszög □: 32 mm

Magfurat Ø: 51 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	1,588 mm
Teljes hossz L	140 mm
Magfurat Ø	51 mm
Szár négyszög □	32 mm
Vágóélek száma Z	6
Szerszámanyag	HSS
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Menet Ø	52,387 mm
Forgácshornyok száma	6
Menet / coll	16
Menetmélység	78,58 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	2.1/16-16 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró