

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 2-4,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 2-4,5
GTIN	4062406043193
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet Ø: 50,8 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 45,03 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	45,03 mm
Teljes hossz L	250 mm
Szár négyszög □	32 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	5,644 mm

Menetmélység	101,6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Menet Ø	50,8 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	2-4,5 UNC LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró