

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1.3/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 1.3/4-12
GTIN	4062406042936
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 44,45 mm  
Teljes hossz L: 220 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 42,4 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	2,117 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Teljes hossz L	220 mm
Menet / coll	12
Szár négyszög □	29 mm
Forgácshornok száma	4
Menet Ø	44,45 mm
Menetmélység	88,9 mm

Magfurat Ø	42,4 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.3/4-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró