

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/8-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 1.1/8-14
GTIN	4062406044503
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 14  
Menet Ø: 28,575 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Szár négyszög □: 18 mm  
Magfurat Ø: 27 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	18 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Menetmélység	71,44 mm
Teljes hossz L	180 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,814 mm
Menet Ø	28,575 mm

Menet / coll	14
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	27 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNS
Menetméret	1.1/8-14 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró