

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 9/16-14****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 130036 9/16-14 |
| GTIN              | 4062406041717  |
| Árucikk kategória | 10N            |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 14,29 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 12,6 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Menetemelkedés        | 1,814 mm |
| Szabvány              | DIN 376  |
| Magfurat Ø            | 12,6 mm  |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 11 mm    |
| Forgácshornyok száma  | 3        |
| Vágóélek száma Z      | 3        |
| Menet / coll          | 14       |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menetmélység               | 57,16 mm                                  |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Szár négyszög □            | 9 mm                                      |
| Teljes hossz L             | 110 mm                                    |
| Menet Ø                    | 14,29 mm                                  |
| Menetfajta                 | UNS-LH                                    |
| Menetméret                 | 9/16-14 UNS LH                            |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |