

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.10-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 NO.10-32
GTIN	4062406041144
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 32  
Menet Ø: 4,83 mm  
Teljes hossz L: 70 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Szár négyszög □: 4,9 mm  
Magfurat Ø: 4,1 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	4,9 mm
Menetemelkedés	0,794 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Magfurat Ø	4,1 mm
Menet Ø	4,83 mm
Menetmélység	14,49 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menet / coll	32
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	70 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	10-32 UNF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró