

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 3/4-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 3/4-12
GTIN	4062406041915
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 19,05 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 17 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	14 mm
Magfurat Ø	17 mm
Forgácshornok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Menetmélység	38,1 mm
Menet / coll	12

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	2,117 mm
Menet Ø	19,05 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	3/4-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró