

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M1X0,25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130001 M1X0,25
GTIN	4062406000219
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 0,25 mm
Teljes hossz L: 40 mm
Szár Ø D_s: 2,5 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 0,75 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	2,5 mm
Teljes hossz L	40 mm
Menetmélység	3 mm
Szabvány	DIN 371
Forgácshoronyok száma	2
Vágóélek száma Z	2

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,25 mm
Magfurat Ø	0,75 mm
Menet Ø	1 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M1×0,25
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró