

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: NO.2-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 NO.2-56
GTIN	4062406040994
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 56
Menet Ø: 2,18 mm
Teljes hossz L: 45 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 1,78 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,454 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár Ø D _s	2,8 mm
Menet Ø	2,18 mm
Szár négyszög □	2,1 mm
Magfurat Ø	1,78 mm
Menet / coll	56

Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	6,54 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	45 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	2-56 UNC LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró