

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 7/8-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 7/8-14
GTIN	4062406042011
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 22,23 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 20,4 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	18 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetmélység	66,69 mm
Menet / coll	14
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	22,23 mm

Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	140 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Magfurat Ø	20,4 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	7/8-14 UNF LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró