

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, MF: M30X0,75****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 130001 M30X0,75 |
| GTIN              | 4062406002343   |
| Árucikk kategória | 10N             |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,75 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm  
Szár négyszög □: 18 mm  
Magfurat Ø: 29,25 mm

**Műszaki leírás**

|               |            |
|---------------|------------|
| Szabvány      | DIN 376    |
| Magfurat Ø    | 29,25 mm   |
| Tűrés osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H   |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H  |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G  |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                                  |
| Menetemelkedés             | 0,75 mm                                   |
| Menet Ø                    | 30 mm                                     |
| Menetmélység               | 90 mm                                     |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Forgácshornokok száma      | 4   |
| Teljes hossz L             | 180 mm                                    |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 22 mm                                     |
| Vágóélek száma Z           | 4   |
| Szár négyszög □            | 18 mm                                     |
| Menetfajta                 | MF-LH                                     |
| Menetméret                 | M30×0,75                                  |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | B   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál                  |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró