

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 11/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130036 11/16-12
GTIN	4062406041847
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 17,462 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 15,5 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	2,117 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	12
Menetmélység	34,92 mm
Szár négyszög □	11 mm
Menet Ø	17,462 mm
Magfurat Ø	15,5 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Teljes hossz L	125 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	11/16-12 UN LH
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró