

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 11/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 11/16-20
GTIN	4062406044060
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 17,462 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 16,25 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	20
Szár Ø D _s	14 mm
Menetmélység	43,7 mm
Menet Ø	17,462 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Magfurat Ø	16,25 mm
Teljes hossz L	125 mm

Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	11 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN
Menetméret	11/16-20 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrés osztály	1B
Tűrés osztály	2B +0,10
Tűrés osztály	3B
Tűrés osztály	2B +0,20
Tűrés osztály	2B
Tűrés osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró