

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.12-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 NO.12-48
GTIN	4062406043421
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 48

Menet Ø: 5,486 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,98 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	80 mm
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	4,9 mm
Menet / coll	48
Szár Ø D _s	6 mm
Magfurat Ø	4,98 mm

Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	0,529 mm
Menetmélység	13,7 mm
Menet Ø	5,486 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	12-48 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró