

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 5/8-24
GTIN	4062406043988
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 15,875 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 15 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	39,7 mm
Menet Ø	15,875 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	24
Szár négyszög □	9 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Szerszámanyag	HSS E

Szár Ø D _s	12 mm
Magfurat Ø	15 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	110 mm
Menetfajta	UNEF
Menetméret	5/8-24 UNEF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró