

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, MF: M16X2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130005 M16X2
GTIN	4062406004859
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 2 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 14 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	48 mm
Szabvány	DIN 376
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Tűrési osztály	6H +0,20
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög $\square$	9 mm
Menet $\varnothing$	16 mm
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	110 mm
Magfurat $\varnothing$	14 mm
Menetemelkedés	2 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M16x2
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű

Nincs

Termék fajtája

Menetfúró