

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 7/16-20
GTIN	4062406043773
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 11,112 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Szár négyszög □: 7 mm  
Magfurat Ø: 9,9 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	110 mm
Menet Ø	11,112 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 376

Menetmélység	27,78 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Magfurat Ø	9,9 mm
Menet / coll	20
Szár négyszög □	7 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	7/16-20 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró