

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.1-72****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130040 NO.1-72 |
| GTIN | 4062406043209 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 72
Menet Ø: 1,854 mm
Teljes hossz L: 45 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 1,55 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------|
| Menet / coll | 72 |
| Menet Ø | 1,854 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Menetemelkedés | 0,353 mm |
| Teljes hossz L | 45 mm |
| Szabvány | DIN 371 |
| Forgácshornyok száma | 2 |

| | |
|----------------------------|---|
| Menetmélység | 4,635 mm |
| Szár négyszög □ | 2,1 mm |
| Magfurat Ø | 1,55 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szár Ø D _s | 2,8 mm |
| Menetfajta | UNF |
| Menetméret | 1-72 UNF |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |